



AS 18 L PC mit manueller Filterreinigung

- Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Großer Eckschalter für einfaches Ein-/Ausschalten auch mit dem Fuß
- Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
- Praktische Depots für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch
- Kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
- Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren an der Stellfläche für schonendes, rutschesicheres Abstellen
- Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602021850
EAN-Code	4007430321244

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Luftleistung max.	2100 l/min
Unterdruck	120 hPa (mbar)
Filterfläche	3600 cm ²
Behältervolumen	7.5 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	3.5 m
Gewicht ohne Akkupack	6.9 kg
Gewicht mit Akkupack	7.5 kg

Lieferumfang

Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät