



AS 18 L PC Compact mit manueller Filterreinigung

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Mit integrierter Blaufunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar
- Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602028850
EAN-Code	4061792197534
Akkuspannung	18 V
Luftleistung max.	2100 l/min
Unterdruck	120 hPa (mbar)
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	6 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht ohne Akkupack	3,8 kg
Gewicht mit Akkupack	4,8 kg

Lieferumfang

Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 35 mm