



PowerMaxx SMA 12 BL mit 100 x 150 mm Schleifplatte

- Extrem leichter, handlicher Akku-Multischleifer der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
- Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
- Zum Schleifen von kleinen Flächen kann die rechteckige Schleifplatte 635204000 (Zubehör) montiert werden
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	602037840
EAN-Code	4061792201712

Akkuspannung	12 V
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8000 - 20000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht ohne Akkupack	1 kg
Gewicht mit Akkupack	1.4 kg

Lieferumfang

Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung, Protektor 100x150 mm, 1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional", Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät