



RSG 18 LTX 15

- Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen
- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser
- Exakte, anwendungsgerechte Dosierung der Sprühmenge durch stufenlos einstellbaren Arbeitsdruck
- Konstantes Sprühbild dank elektronisch gesteuerter Pumpe
- Regulierdüse für einfachen, schnellen Wechsel zwischen Sprühnebel und Strahl
- Hoher Tragekomfort durch ergonomische Tankform und gepolsterte Schultergurte mit Klick-Verschluss
- Große Tanköffnung für einfaches Entleeren und Reinigen
- Integriertes Filtersystem zum Schutz vor Verschmutzung
- Lange Lebensdauer durch Sicherheitsabschaltung bei thermischer Überlastung
- Einfacher Transport durch Griffmulden und Halterung für das Sprührohr

Bestell-Nr.	602038850
EAN-Code	4061792198067
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Max. Füllvolumen	15 l
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Durchflussmenge	0.3 - 1.9 l/min
Sprühvolumen bei 1,5 bar/2,0 Ah	90 l
Laufzeit bei 1,5 bar/2,0 Ah	4 h
Gewicht ohne Akkupack	4 kg
Gewicht mit Akkupack	4.4 kg

Lieferumfang

Handventil, Schlauchleitung, Sprührohr, Regulierdüse (1,7 mm), ohne Akkupack, ohne Ladegerät