



## ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung
- CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Hohe Saugleistung vergleichbar mit einem Netz-Sauger durch die Energie von zwei 18V- oder alternativ einem 36V-Akkupack
- 3-stufiger Saugkraftregler für eine angepasste Leistung je nach Aufgabe und maximale Akkulaufzeiten von über 80 Minuten
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen oder manuell bei Bedarf
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauchs
- Antistatik-Funktion ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch 630177000
- Übersichtliches Bedienpanel mit großen Drehschaltern und Akku-Kapazitätsanzeige
- Viele Details für Sicherheit und Komfort: einklappbare Schlauchhaken, gummierte Abstellflächen und gebremste Lenkrollen für sicheren Stand
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	602046850
EAN-Code	4061792183544
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Luftleistung max.	4000 l/min
Unterdruck	240 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	25 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht ohne Akkupack	12.3 kg
Gewicht mit Akkupack	13 kg

### Lieferumfang

Saugschlauch 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 1 Multiband, 2 Saugrohre aus Kunststoff, Handgriff-Zwischenstück, Vliesfilterbeutel, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät