



ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Ab- rüttlung und Druckdifferenzmessung

- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Bau-
stellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteins-
staub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische
MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Ab-
rütteln der Filter
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der
Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale
Füllhöhe erreicht wird
- Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlau-
ches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung
bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Fest-
stellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Bestell-Nr.	602057000
EAN-Code	4007430250094

Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	3,2 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m

Lieferumfang

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwi-
schenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2
Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel,
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)