



ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlau-ches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Bestell-Nr.	60205800
EAN-Code	4007430250124
Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m

Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Entsorgungsbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)