



HG 20-600

- Vielseitiges Heißluftbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
- Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Bestell-Nr.	60206600
EAN-Code	4061792185906
Luftmenge	150 / 300 / 500 l / min
Anzahl Luftmengenstufen	3
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Aufnahmeleistung max.	2000 W
Gewicht ohne Netzkabel	0.62 kg
Kabellänge	2.2 m