



HO 18 LTX 20-82

- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
- Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
- Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
- Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602082840
EAN-Code	4007430325075

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe einstellbar	0 - 2 mm
Größte Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg
Gewicht mit Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang

1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät