



BS 18 LT

- Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602102500
EAN-Code	4007430213471
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	2 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145