



SB 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602103840
EAN-Code	4007430286932
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1600 / min
Max. Schlagzahl	27200 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät