



## RBE 9-60 Set

- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602183510</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430298898</b>

Nennaufnahmeleistung	900 W
Abgabeleistung	470 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 - 14 m/s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Umschlingungswinkel	190 °
Gewicht ohne Netzkabel	3.1 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

10 Schleifbänder Zirkon (30x533mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (30x533mm; mittel), Stahlblech-Tragkasten