



BS 18 LTX Impuls

- Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602191500
EAN-Code	4007430238818
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	65 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1700 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg
Gewicht mit Akkupack	2.3 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L