



BS 18 LTX Impuls

- Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602191890
EAN-Code	4007430238917
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	65 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1700 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg
Gewicht mit Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät