



## RF 80 D

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Mit Momentstecker
- Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
- Digitales, beleuchtetes Manometer für höchste Präzision
- Umschaltbare Anzeigeeinheiten: PSI, BAR, Kpa, kg/cm<sup>2</sup>
- Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Bestell-Nr.	602236000
EAN-Code	4007430241030

Arbeitsdruck	0.5 - 12 bar
--------------	--------------

Schlauchlänge	100 cm
---------------	--------

Gewicht	0.55 kg
---------	---------

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4",  
ISO Stecknippel 1/4"