



## AG 18

- Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff
- Robuste Bauweise für jeden Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Vario (V)-Elektronik für stufenlos wählbare Luftgeschwindigkeit beim Blasen
- Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeitsstufen für den flexiblen Einsatz
- Gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz von empfindlichen Oberflächen
- Bequemes Abblasen von Bodenflächen durch die mitgelieferte Verlängerung des Blasrohrs
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 602242850     |
| EAN-Code    | 4007430286901 |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                               |
| Luftmenge                | 1 / 1.55 / 2.6 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 74 m/s                             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.4 kg                             |
| Gewicht mit Akkupack     | 1.8 kg                             |

### Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät