



MARATHON
MOTOR



RBE 15-180 Set

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Gummierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	602243500
EAN-Code	4007430298799

Nennaufnahmeleistung	1550 W
Abgabeleistung	940 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8.4 - 28 m/s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Umschlingungswinkel	270 °
Gewicht ohne Netzkabel	3.4 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40x760mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (40x760mm mittel), Stahlblech-Tragkasten