



## PowerMaxx SSE 12 BL

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602322500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792157330</b>
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

### Lieferumfang

Säbelsägeblatt für Holz und Metall, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145