



BS 18 LT BL Q

- Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602334890
EAN-Code	4007430302335
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2100 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät