



## BS 18 LTX BL I

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

| Bestell-Nr.              | 602358650                |
|--------------------------|--------------------------|
| EAN-Code                 | 4061792187788            |
| Art des Akkupacks        | Li-Power                 |
| Akkuspannung             | 18 V                     |
| Akkukapazität            | 2 x 5.2 Ah               |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                    |
| Impulsmoment             | 65 Nm                    |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm                |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                    |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                    |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 550 / 0 - 2000 / min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm              |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.7 kg                   |
| Gewicht mit Akkupack     | 2.4 kg                   |

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", meta-BOX 145 L