



## BS 18 LTX BL Q I

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	602359660
EAN-Code	4061792187740
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2000 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg
Gewicht mit Akkupack	2.7 kg

### Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L