



W 18 L BL 9-115

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung; reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602373850
EAN-Code	4061792230385
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	115 mm
Max. Schnitttiefe	27 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	183 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät