



HO 26-82

- Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
- Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
- Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	602682700
EAN-Code	4007430325099
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe einstellbar	0 - 2.6 mm
Größte Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	17000 /min
Nennaufnahmeleistung	620 W
Abgabeleistung	360 W
Drehzahl bei Nennlast	11200 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.7 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Absaugverbindungsstück, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 215