



HGE 23-650 LCD

- Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen
- Einstellungen programmierbar zum Aufrufen für häufig wiederkehrende Arbeiten
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
- LCD-Temperaturanzeige für materialgerechtes Arbeiten
- Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Bestell-Nr.	603065500
EAN-Code	4061792186095
Luftmenge	150 / 500 l/min
Anzahl Luftmengenstufen	stufenlos
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Aufnahmeleistung max.	2300 W
Gewicht ohne Netzkabel	0.7 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145