



BS 18 LTX-3 BL Q I

- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	603184840
EAN-Code	4061792225220
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 18 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.8 kg

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus "QuickPlus", Zusatzhandgriff, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät