



W 750-115

- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster Motor
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Bestell-Nr.	60360400
EAN-Code	4061792153295
Scheiben-Ø	115 mm
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	475 W
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Drehzahl bei Nennlast	7000 /min
Drehmoment	1.9 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	180 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.8 kg
Kabellänge	2.5 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel