



## WEV 850-125 mit Drehzahlregelung

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	603611000
EAN-Code	4007430338129
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	850 W
Abgabeleistung	480 W
Leerlaufdrehzahl	3000 - 11500 /min
Drehzahl bei Nennlast	8500 /min
Drehmoment	2 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	179 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.9 kg
Kabellänge	2.5 m

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel