



## W 1100-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Bestell-Nr.	603614000
EAN-Code	4007430338303
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	700 W
Leerlaufdrehzahl	12000 /min
Drehzahl bei Nennlast	7000 /min
Drehmoment	3.2 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	194 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.1 kg
Kabellänge	2.5 m

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel