



MARATHON
MOTOR



RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
- Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

Bestell-Nr.	603825710
EAN-Code	4007430313638

Schleiftopf-Ø	125 mm
Drehmoment	5 Nm
Leerlaufdrehzahl	3800 - 8200 /min
Nennaufnahmeleistung	1900 W
Abgabeleistung	1240 W
Drehzahl bei Nennlast	6800 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	3.5 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer