



## HGS 22-630

- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
- Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
- Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)
- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr

Bestell-Nr.	604063500
EAN-Code	4061792186101
Luftmenge	150 / 500 l/min
Anzahl Luftmengenstufen	2
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Aufnahmeleistung max.	2200 W
Gewicht ohne Netzkabel	0.65 kg
Kabellänge	3 m

### Lieferumfang

Schlitzdüse, Schweißdüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145