



## DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolerierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>604116500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430228918</b>

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	300 l/min
Max. Drehzahl	25000 /min
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht	0.43 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", 2 Spannanzangen (3 mm, 6 mm), je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm), 2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm), Kunststoffkoffer