



## DS 14

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Pistolenform
- Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm
- Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Abluftführung durch Handgriff

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>604117000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430229854</b>
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	340 l/min
Drehzahl	1800 /min
Max. Lösemoment	5 - 14 Nm
Gewicht	1.2 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen