



## DS 125 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand

Bestell-Nr.	604125000
EAN-Code	4061792225947

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	200 W
Abgabeleistung	110 W
Kippmoment	1.1 Nm
Gewicht	6.7 kg
Kabellänge	1.8 m

### Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage