



DS 150 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand

Bestell-Nr.	60415000
EAN-Code	4061792225961
Schleifscheiben (\varnothing x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	370 W
Abgabeleistung	260 W
Kippmoment	1.5 Nm
Gewicht	8.7 kg
Kabellänge	1.8 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage