



AV 18

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)
- Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen
- Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms
- Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen
- Leiser Betrieb auch auf höchster Stufe
- Stabiler Rohrrahmen mit Gummipoppen für sicheren Stand
- Integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	606176850
EAN-Code	4007430286918

Akkuspannung	18 V
Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
Max. Drehzahl	1300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.4 kg
Gewicht mit Akkupack	1.8 kg

Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät