



## SSE 1100

- Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasbeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606177500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430292971</b>

Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	550 W
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2600 /min
Sägeblattthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht ohne Netzkabel	3.9 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Sägeblatt Holz+Metall, Kunststoffkoffer