



## WE 24-180 MVT mit drehbarem Haupthandgriff

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

Bestell-Nr.	606468000
EAN-Code	4007430268105
Scheiben-Ø	180 mm
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Abgabeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	8450 /min
Drehzahl bei Nennlast	5800 /min
Drehmoment	14 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	144 mm
Gewicht ohne Netzkabel	5.7 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel