



WE 24-230 MVT Quick mit Schnellspannmutter, drehbarem Haupthandgriff, Totmannschalter

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung; reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

Bestell-Nr.	606470260
EAN-Code	4007430268242
Scheiben-Ø	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Abgabeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	6600 /min
Drehzahl bei Nennlast	4600 /min
Drehmoment	17 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	144 mm
Gewicht ohne Netzkabel	5.8 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)