



WEA 24-230 MVT Quick mit Schnellspannmutter, drehbarem Haupthandgriff

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

Bestell-Nr.	606472000
EAN-Code	4007430268259
Scheiben-Ø	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Abgabeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	6600 /min
Drehzahl bei Nennlast	4600 /min
Drehmoment	17 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	144 mm
Gewicht ohne Netzkabel	5.9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)