



WEA 26-230 MVT Quick mit Schnellspannmutter, drehbarem Haupthandgriff

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

| Bestell-Nr. | 606476000 |
|------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4007430267863 |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 2600 W |
| Abgabeleistung | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 4800 /min |
| Drehmoment | 18 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 144 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 6.4 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)