



WEPBA 24-180 MVT Quick mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Haupthandgriff, Totmannschalter

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autolancer
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	60648000
EAN-Code	4007430337658
Scheiben-Ø	180 mm
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Abgabeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	8450 /min
Drehzahl bei Nennlast	5800 /min
Drehmoment	14 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	149 mm
Gewicht ohne Netzkabel	6 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)