



## WE 2400 - 230

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	606484000
EAN-Code	4061792177376

Scheiben-Ø	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Abgabeleistung	1540 W
Leerlaufdrehzahl	6600 /min
Drehzahl bei Nennlast	5000 /min
Drehmoment	14 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	141 mm
Gewicht ohne Netzkabel	6 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel