



## KS 216 M

- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Bestell-Nr.	610216000
EAN-Code	4061792218178
Abmessungen	477 x 463 x 490 mm
Auflagefläche	155 x 725 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	120 / 80 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	60 / 45 mm
Schnittkapazität 90°/90°	120 x 60 mm
Schnittkapazität 45°/45°	80 x 45 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Sägeblatt	216 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1100 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1350 W
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Drehzahl bei Nennlast	3800 /min
Schnittgeschwindigkeit	57 m/s
Gewicht	8.7 kg
Kabellänge	2 m

### Lieferumfang

Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack