



KS 18 LTX 66 BL

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
- Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	611866840
EAN-Code	4061792192164
Akkuspannung	18 V
Schwenkbereich von/bis	0 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4800 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht ohne Akkupack	3.5 kg
Gewicht mit Akkupack	4.5 kg

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät