



MT 18 LTX

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
- Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	613021840
EAN-Code	4007430287700

Akkuspannung	18 V
Schwingzahl bei Leerlauf	7000 - 18000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.4 kg
Gewicht mit Akkupack	1.8 kg

Lieferumfang

Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät