



WVB 18 LT BL 11-115 Quick mit Bremse, Drehzahlregelung, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	613056840
EAN-Code	4061792206182
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	115 mm
Max. Schnitttiefe	22 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 10000 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	191 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.5 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät