



## MT 18 LTX BL QSL

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs
- Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenanschlag und Absauganschluss (Zubehör)
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr. EAN-Code	61308800 4061792183933
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Schwingzahl bei Leerlauf	8000 - 20000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °
Werkzeugaufnahme	Starlock/ Starlock-Plus
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.8 kg

### Lieferumfang

Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Tiefenanschlag, Absauganschluss, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L