



MT 18 LTX BL QSL

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs
- Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör)
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
- Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr. EAN-Code	61308850 4061792183957
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Schwingzahl bei Leerlauf	8000 - 20000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °
Werkzeugaufnahme	Starlock/ Starlock-Plus
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall), ohne Akkupack, ohne Ladegerät