



PowerMaxx MT 12

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich

Bestell-Nr. EAN-Code	613089510 4061792227507
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Schwingzahl bei Leerlauf	5000 - 18000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg

Lieferumfang

Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall), Tauchsägeblatt 35 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 87 mm HCS (Holz), Schabermesser starr 52 mm HCS, Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Metall), Segmentsägeblatt 89 mm HM (Fliesen), Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 120, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145