



## WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Haupthandgriff, Totmannschalter

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	613103840
EAN-Code	4061792209701
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	77 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	140 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.6 kg
Gewicht mit Akkupack	6.5 kg

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer